




Übersicht Clappac



Typ A



Typ B




Typ C




		offen in mm		geschlossen in mm			Füllvolumen in mm			Material		Verpackung			veränderbar		Anmerkungen
Typ	Artikel Nummer	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Type	Ausgangs- stärke	Menge pro Karton	Anzahl Kartons pro Pal.	Menge Stck/Pal.	Seite 1 (Front)	Seite 2 (Rück- seite)	
A	B112723-10h	151	40	83	40	15	56	30	10	A-PET	0,31	3000	12	36000	x		
A	B112723-15h	151	40	83	40	20	56	30	15	A-PET	0,31	2500	12	30000	x		
A	B112723-30h	151	40	83	40	35	56	30	30	A-PET	0,42	2500	12	30000	x		
A	B133811-20	360	40	187	40	25	155	28	20	A-PET	0,35	1100	12	13200	x		
A	B133811-30	360	40	187	40	35	156	28	30	A-PET	0,42	500	12	6000	x		
A	B133106-10h	169	44	90	44	15	65	33	10	A-PET	0,31	2200	12	26400	x		
A	B112666-25	176	55	90	55	30	49	31	25	A-PET	0,33	1400	12	16800	x		
A	B112666-30	175	55	90	55	35	49	31	30	A-PET	0,33	1400	12	16800	x		
A	B112836-15s	178	56	89	56	20	63	40	15	A-PET	0,31	1400	12	16800	x		
A	B112836-20s	178	56	89	56	25	63	40	18,5	A-PET	0,33	1400	12	16800	x		
A	B112236-40h	184	56	92	56	45	58	38	40	A-PET	0,45	1400	12	16800	x		
A	B112236-10h	172	57	92	57	15	60	42	10	A-PET	0,31	1400	12	16800	x		
A	B112236-15h	172	57	92	57	20	60	41	15	A-PET	0,31	1400	12	16800	x		
A	B112236-20h	172	57	92	57	25	59	40	20	A-PET	0,33	1400	12	16800	x		
A	B112236-30h	172	57	92	57	35	59	40	30	A-PET	0,35	1400	12	16800	x		
A	B133107-40h	255	57	135	57	45	102	37	40	A-PET	0,45	1050	12	12600	x		
A	B133017	145	160	145	80	20	99	64	15	A-PET	0,37	500	12	6000	x		
A	B133018	145	160	145	80	35	98	62	30	A-PET	0,42	500	15	7500	x		
A	B042262-20h	192	172	192	82	25	154	60	20	A-PET	0,42	500	12	6000	x		
A	B042262-40h	192	172	192	82	45	154	60	40	A-PET	0,7	400	12	4800	x		
A	B134222-40x50x15	75	205	75	100	22	36	46	15	A-PET	0,35	1200	12	14400	x		


Übersicht Clappac



Typ A



Typ B




Typ C




Typ	Artikel Nummer	offen in mm		geschlossen in mm			Füllvolumen in mm			Material		Verpackung			veränderbar		Anmerkungen
		Höhe	Breite	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Type	Ausgangsstärke	Menge pro Karton	Anzahl Kartons pro Pal.	Menge Stck/Pal.	Seite 1 (Front)	Seite 2 (Rückseite)	
A	B134181-55x48x22	62	225	62	110	30	54	45	21	A-PET	0,35	1000	12	12000	x		
A	B122237-15h	172	115	92	115	20	58	98	15	A-PET	0,31	650	12	7800	x		
A	B122237-15s	154	117	77	117	20	58	98	15	A-PET	0,31	800	12	9600	x		
A	B122237-25s	154	117	77	117	30	57	97	25	A-PET	0,33	650	12	7800	x		
A	B122237-30s	154	117	77	117	35	57	97	30	A-PET	0,37	650	12	7800	x		
A	B122237-40s	154	117	77	117	45	55	96	40	A-PET	0,45	650	12	7800	x		
A	B122237-25h	172	117	92	117	30	57	97	25	A-PET	0,33	650	12	7800	x		
A	B122237-30h	172	117	92	117	35	57	97	30	A-PET	0,35	650	12	7800	x		
A	B122237-40h	172	117	92	117	45	55	96	40	A-PET	0,45	650	12	7800	x		
A	B112667-25	160	120	90	120	30	53	93	24	A-PET	0,33	600	12	7200	x		
A	B112667-35	160	120	90	120	40	53	93	35	A-PET	0,42	600	12	7200	x		
A	B122854-55	260	120	130	120	60	97	92	55	PVC	0,6	210	12	2520	x		
A	B122854-75	260	120	130	120	80	97	92	75	PVC	0,7	210	12	2520	x		
A	B112408-30h	228	132	118	132	35	80	114	30	A-PET	0,5	400	12	4800	x		
A	B112408-40h	228	132	118	132	45	80	114	40	A-PET	0,55	400	12	4800	x		
A	B112408-40s	225	135	115	135	45	80	114	40	A-PET	0,55	420	12	5040	x		
A	B122638-35h	399	231	191	231	50	157	180	40	PVC	0,5	100	12	1200	x		
A	B122638-75h	399	231	191	231	85	157	180	73	PVC	0,5	100	12	1200	x		
A	B122638-75s	382	231	191	231	85	157	180	73	PVC	0,5	100	12	1200	x		


Übersicht Clappac



Typ A



Typ B




Typ C




		offen in mm		geschlossen in mm			Füllvolumen in mm			Material		Verpackung			veränderbar		Anmerkungen
Typ	Artikel Nummer	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Type	Ausgangs- stärke	Menge pro Karton	Anzahl Kartons pro Pal.	Menge Stck/Pal.	Seite 1 (Front)	Seite 2 (Rück- seite)	
B	B133474-20	230	65	118	65	20	80	40	20	A-PET	0,35	1250	18	22500		x	
B	B133474-40	245	65	120	65	40	80	40	40	A-PET	0,37	1250	18	22500		x	
B	B133804-20	290	82	145	82	20	108	61	18	A-PET	0,4	400	12	4800		x	
B	B133804-30	290	82	145	82	30	108	61	30	A-PET	0,4	400	12	4800		x	
B	B133804-42	290	82	145	82	42	108	61	42	A-PET	0,4	400	12	4800		x	
B	B132971-20	380	130	188	130	20	145	105	20	A-PET	0,42	300	12	3600		x	
B	B132971-30	380	130	188	130	30	143	103	30	A-PET	0,42	240	12	2880		x	
B	B132971-45	380	130	188	130	45	140	100	45	A-PET	0,55	200	12	2400		x	
B	B134105-30	215	140	108	140	30	70	118	30	A-PET	0,4	400	12	4800	x		
B	B133226-60	215	140	170	145	60	125	125	55	PVC	0,5	160	12	1920		x	
B	B133226-90	340	145	170	145	90	124	124	90	PVC	0,5	160	12	1920		x	
B	B133224-30	340	295	340	145	30	297	125	30	PVC	0,5	90	12	1080			
B	B133224-60	340	295	340	145	60	297	125	60	PVC	0,5	90	12	1080			
B	B133760-144x144x31	380	165	190	165	30	144	144	30	A-PET	0,37	200	12	2400	x		
B	B133760-144x144x37	380	165	190	165	35	144	144	35	A-PET	0,37	200	12	2400	x		
B	B133760-144x144x40	380	165	190	165	40	144	144	40	A-PET	0,37	200	12	2400	x		
B	B133218-95	380	167	190	167	95	145	145	95	PVC	0,5	130	10	1300		x	
B	B113219-75	440	175	220	175	75	172	150	75	A-PET	0,6	120	12	1440		x	
B	B113219-100	440	175	220	175	105	172	150	100	A-PET	0,6	120	12	1440		x	
B	B123217-60	436	350	436	175	60	400	155	60	PVC	0,5	65	12	780			
B	B123220-90	436	350	436	175	90	400	155	90	PVC	0,6	65	12	780			


Übersicht Clappac



Typ A



Typ B




Typ C




		offen in mm		geschlossen in mm			Füllvolumen in mm			Material		Verpackung			veränderbar		Anmerkungen
Typ	Artikel Nummer	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Type	Ausgangs- stärke	Menge pro Karton	Anzahl Kartons pro Pal.	Menge Stck/Pal.	Seite 1 (Front)	Seite 2 (Rück- seite)	
B	B123373-135	436	350	436	175	135	385	150	135	PVC	0,6	60	12	720			
B	B123225-60*	654	418	654	205	60	615	183	60	PVC	0,6	35	9	315			* Werkzeug im Umbau
B	B123223-105*	654	418	654	205	105	613	180	105	PVC	0,6	35	9	315			* Werkzeug im Umbau
B	B123249-30	600	215	300	215	30	260	190	30	A-PET	0,35	750	2	1500		x	
B	B123249-45	600	215	300	215	45	255	185	45	PVC	0,45	650	2	1300		x	
B	B123249-70	600	215	300	215	70	250	180	70	PVC	0,7	600	2	1200		x	
C	B134281-78x45x10	214	60	105	60	15	75	43	10	A-PET	0,4	1400	12	16800	x		
C	B134281-78x45x15	214	60	105	60	20	72	40	15	A-PET	0,4	1400	12	16800	x		
C	B134281-78x45x25	214	60	105	60	30	71	38	25	A-PET	0,4	1400	12	16800	x		
C	B134309-110x40x30	305	60	150	60	36	110	40	30	A-PET	0,42	900	12	10800	x		
C	B134183-50x40x15	274	75	137	75	20	45	35	15	A-PET	0,33	1000	10	10000	x	x	
C	B134183-70x55x20	274	75	137	75	25	70	55	20	A-PET	0,33	1000	10	10000	x	x	
C	B134183-50x40x25	274	75	137	75	30	45	35	25	A-PET	0,33	900	10	9000	x	x	
C	B134183-85x60x25	274	75	137	75	30	85	60	25	A-PET	0,33	900	10	9000	x	x	
C	B134183-85x60x40	274	75	137	75	45	85	60	40	A-PET	0,33	900	10	9000	x	x	
C	B133954	285	90	140	90	20	USB-Stick			A-PET	0,3	450	22	9900	x		
C	B134176-110x45x20	365	90	182	90	20	110	45	20	A-PET	0,35	450	22	9900	x	x	
C	B134176-120x65x15	365	90	182	90	20	113	59	15	A-PET	0,35	450	22	9900	x	x	
C	B134176-96x75x30	365	90	182	90	20	93	73	30	A-PET	0,35	450	22	9900	x	x	
C	B134176-80x65x15	365	90	182	90	20	78	62	15	A-PET	0,35	450	22	9900	x	x	


Übersicht Clappac



Typ A



Typ B




Typ C




		offen in mm		geschlossen in mm			Füllvolumen in mm			Material		Verpackung			veränderbar		Anmerkungen
Typ	Artikel Nummer	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Type	Ausgangs- stärke	Menge pro Karton	Anzahl Kartons pro Pal.	Menge Stck/Pal.	Seite 1 (Front)	Seite 2 (Rück- seite)	
C	B134176-120x65x20	365	90	182	90	25	113	59	20	A-PET	0,35	450	22	9900	x	x	
C	B134176-140x45x20	365	90	182	90	25	135	40	20	A-PET	0,35	450	22	9900	x	x	
C	B134176-130x75x25	365	90	182	90	30	127	73	25	A-PET	0,35	450	22	9900	x	x	
C	B134176-120x65x35	365	90	182	90	40	113	59	35	A-PET	0,35	450	22	9900	x	x	
C	B134176-130x75x35	365	90	182	90	40	127	73	35	A-PET	0,35	450	22	9900	x	x	
C	B134176-130x75x15	365	90	182	90	40	123	69	15	A-PET	0,35	450	22	9900	x	x	
C	B134176-145x77x15	365	90	182	90	40	143	72	15	A-PET	0,35	450	22	9900	x	x	
C	B134132-2	240	98	119	98	25	68	78	14,5	PVC	0,4	600	9	5400	x		
C	B134193-SD Card	275	105	135	105	20	47	47	6,5	A-PET	0,35	880	10	8800	x		
C	B133716-65x65x20	286	107	143	107	27	65	65	20	A-PET	0,37	480	12	5760	x		
C	B133716-50x40x25	286	107	143	107	32	45	35	25	A-PET	0,37	480	12	5760	x		
C	B133716-30	286	107	143	107	37	77	77	30	A-PET	0,37	480	12	5760	x		
C	B133716-65x65x30	286	107	143	107	37	65	65	30	A-PET	0,37	480	12	5760	x		
C	B134230-130x90x30	366	107	180	107	36	123	83	30	A-PET	0,42	520	9	4680	x		
C	B134230-145x90x30	366	107	180	107	36	138	83	30	A-PET	0,42	520	9	4680	x		
C	B133725-23	440	107	220	107	32	151	77	26	A-PET	0,37	280	12	3360	x		
C	B134013-23	440	107	220	107	32	80	80	25	A-PET	0,42	280	12	3360	x		
C	B133725-35	440	107	220	107	41	151	77	35	A-PET	0,55	280	12	3360	x		
C	B133725-70	440	107	220	107	77	151	77	70	A-PET	0,65	280	12	3360	x		
C	B133717-207	486	107	243	107	37	203	78	29	A-PET	0,45	300	12	3600	x		
C	B133717-30	486	107	243	107	37	177	78	30	A-PET	0,45	300	12	3600	x		


Übersicht Clappac



Typ A



Typ B



Typ C



		offen in mm		geschlossen in mm			Füllvolumen in mm			Material		Verpackung			veränderbar		Anmerkungen
Typ	Artikel Nummer	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Type	Ausgangsstärke	Menge pro Karton	Anzahl Kartons pro Pal.	Menge Stck/Pal.	Seite 1 (Front)	Seite 2 (Rückseite)	
C	B133717-155x80x35	486	107	243	107	41	155	80	30	A-PET	0,45	300	12	3600	x		
C	B133717-155x80x70	486	107	243	107	78	155	80	70	A-PET	0,55	300	12	3600	x		
C	B133926	304	112	152	112	14	53,8	45,6	7,5	A-PET (GAG PET)	0,3	340	18	6120	x		
C	B134177-110x90x30	314	115	157	115	35	103	83	30	A-PET	0,35	580	9	5220	x	x	
C	B134189	340	115	170	115	36,5	61	75	29	A-PET	0,4	180	18	3240	x		
C	B133784	370	115	185	115	10				A-PET	0,31	500	12	6000	x		
C	B133820	368	115	185	115	15	SD Card			A-PET	0,31	250	18	4500	x		
C	B133821	368	115	185	115	20	USB-Stick			A-PET	0,31	180	18	3240	x		
C	B133543(Dreiecksblister)	375	123	168	123	35	42	52	9	PVC	0,35	300	9	2700			
C	B134250-105x117x26	320	130	157	130	33	120	107	26	A-PET	0,3	320	12	3840	x		
C	B113286	350	145	174	145	65	80	80	53	PVC	0,5	500	9	4500	x		
C	B133772	380	155	190	155	84	123	123	74	A-PET	0,8	500	9	4500	x		
C	B134200 Grundwerkzeug	480	160	240	160	<50	<194	<138	<45	A-PET	0,35-0,55	600	9	5400	x		
C	B133718-35	405	190	202	190	42	115	152	35	A-PET	0,42	160	12	1920	x		
C	B133718-55	405	190	202	190	62	111	146	55	A-PET	0,5	150	12	1800	x		